


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062 Ovládací skříňka HD

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Ovládací skříňka HD

Monitory, PC a další komponenty s displejem jsou v ovládací skříňce hygienicky chráněné. Sklon střechy 30° zamezuje odkládání předmětů a zajišťuje rychlé stékání kapalin.

Features

Obj. číslo	HD 4000.062
Výhody	Sklon střechy 30° dopředu Výškově nastavitelná montážní deska pro obrazovka do 24" Držák pro stolní TFT, výškově nastavitelný, pro obrazovky do 24"
Materiál	Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Průhledové okno: polykarbonát Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 Okénko: polykarbonát
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Dveře s průhledovým oknem a vloženým těsněním Závěsy dveří vpravo Držák pro stolní TFT monitor s úchytem VESA 75/100
Volitelné doplňky	bez prosklení Montážní deska místo montážní destičky Výřez pro dotykový panel místo prosklení Odkládací plocha pro klávesnici HD
Rozměry	Šířka: 810 mm Výška vpředu: 692 mm Výška vzadu: 848 mm Hloubka: 266 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 535 mm Výška průhledového okna: 325 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm
Tloušťka materiálu dveří	2 mm

Features

Protection category NEMA	NEMA 4X
Kód IK	IK08
Balení	1 ks
Netto hmotnost	33,2 kg
Brutto hmotnost	33,2 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	PC skříň SE 600x1600x636 se zásuvkou