


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.064

Skrinka na tlačiareň HD

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.064 - Skrinka na tlačiareň HD

Hygienically designed enclosure for siting printers and other PC components in the production hall

Features

Obj. č.	HD 4000.064
Výhody	Pre hygienickú a bezpečnú inštaláciu tlačiarň vo výrobe Je možné kombinovať s ovládacou skrinkou HD pre inštaláciu kompletnej PC skrine Výsuvná a výškovo nastaviteľná prístrojová polica pre rýchly prístup k tlačiarňam, napr. na výmenu etikiet
Materiál	Skrinka a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L) Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600 Prístrojová polica: oceľový plech, lakovaný
Povrch	Skrinka a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skrinka Dvere s nasadeným tesnením Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Prístrojová polica
Voliteľné doplnky	Bez bočných líšt Bez prístrojovej police S montážnou doskou Spodný podstavec HD s niveláciou
Rozmery	Šírka: 810 mm Výška vpredu: 863 mm Výška vzadu: 888 mm Hĺbka: 496 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,5 mm
Hrúbka materiálu dverí	2 mm

Features

Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	54,2 kg
Brutto hmotnosť	54,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	193,59
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------