



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

Kryt hasiaceho prístroja HD

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - Kryt hasiaceho prístroja HD

Important security equipment is rapidly accessible and hygienically protected. The fire extinguisher housing may be sited directly in the production environment.

Features

Obj. č.	HD 4000.075
Výhody	Hygienické a pred striekajúcou vodou chránené uloženie hasiacich prístrojov Úspora času a nákladov vďaka jednoduchým a efektívnym možnostiam čistenia Jednoduché vybratie hasiaceho prístroja jednou rukou pomocou otočnej rukoväte Rýchla kontrola stavu integrovanými presklenými dverami
Materiál	Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Rukoväť a uzáver: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Priehľadové okno: polykarbonát Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skrinka Dvere s priehľadovým oknom a vloženým tesnením Pánty dverí s možnosťou zámeny Otočná rukoväť s 3-bodovým uzatváracím systémom
Rozmery	Šírka: 390 mm Výška vpredu: 840 mm Výška vzadu: 1.010 mm Hĺbka: 300 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 170 mm Výška priehľadového okna: 670 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	20 kg
Brutto hmotnosť	22 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	70,94
-------------------------------	-------

Číslo colnej sadzby	94032080
---------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------