


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.083

Priehľadové okno HD

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.083 - Priehľadové okno HD

For the protection of switches or displays.

Features

Obj. č.	HD 4000.083
Výhody	Veľké zorné pole Prechod medzi priehľadovým oknom a rámom bez medzier Vonkajšie pánty S otočnou rukoväťou pre jednoduché otváranie bez kľúča
Materiál	Rám: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600 Okienko: polykarbonát
Rozsah dodávky	Vrátane 2 pántov Vrátane otočnej rukoväte Vrátane upevňovacieho materiálu
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 400 mm Výška priehľadového okna: 330 mm
Rozmery	Šírka: 518 mm Výška: 436 mm Hĺbka: 65 mm
Vhodné pre	Typ skrine: HD compact enclosure
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Kód IK	IK08
Možnosti montáže	Na montáž na plochy
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12 Type 13
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,15 kg
Brutto hmotnosť	4,206 kg

Features

Číslo colnej sadzby	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Presklené okno HD, s otočnou rukoväťou, ŠxV: 518x436 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301