

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300 Montážny stôl

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - Montážny stôl

The assembly frames are mobile, tiltable and (depending on the version) height-adjustable frames for assembling plates and enclosures.

Features

Obj. č.	AS 4050.300
Prevedenie	300 ENH (elektricky nastaviteľné náklon a výška)
Výhody	Umožňuje ergonomickú a k chrbtu šetrnú prácu. Individuálne umiestniteľné v dielni, pretože nezávisí na prívode elektrickej energie Minimálny potrebný priestor pri nevyužívaní Jednoduchá manipulácia vďaka štyrom kolieskam s aretáciou Variabilná fixácia montážnych dosiek pomocou rýchloupínača
Technické údaje	Nastaviteľný sklon cca 0 – 80°
Rozsah dodávky	Montážny stôl 1 upínacia jednotka, dolná 1 upínacia jednotka, horná Nabíjačka Akumulátor
Poznámka	S rozšírením montážneho stola je možné dosiahnuť max. možnú plochu obrobenia 1900 x 1900 mm. Pre USA, Kanadu, strednú a južnú Ameriku a Japonsko je navyše vyžadovaný viacnapäťový napájací zdroj 4050.219 a pripojovací adaptér 4050.222
Rozmery stroja	Šírka: 1.400 mm Hĺbka: 1.250 mm
Rozmery styčnej plochy max.	Šírka: 1.110 mm Výška: 1.900 mm
Rozmery styčnej plochy min.	Šírka: 1.110 mm Výška: 1.230 mm
Nosnosť	300 kg
Pracovná výška	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	230 kg
Brutto hmotnosť	250 kg
Číslo colnej sadzby	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Popis výrobku	Montážny rám 300 ENH, plynulé nastavenie výšky/sklonu s akumulátorovým elektromotorom

Approvals

Explanations

Declaration of conformity