

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300 Montážní stůl

State: 18.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - Montážní stůl

Montážní stoly jsou pojízdné, s nastavitelným sklonem a podle typu i s nastavitelnou výškou pro obrábění a osazování montážních desek a skříní.

Features

Obj. číslo	AS 4050.300
Provedení	300 ENH (elektricky nastavitelné náklon a výška)
Popis výrobku	Montážní stoly jsou pojízdné, s nastavitelným sklonem a podle typu i s nastavitelnou výškou pro obrábění a osazování montážních desek a skříní.
Výhody	Umožňuje ergonomickou a k zádkům šetrnou práci. Individuálně umístitelné v dílně, protože nezávisí na přívodu elektrické energie Minimální potřebný prostor při nevyužívání Snadná manipulace díky čtyřem kolečkům s aretací Variabilní fixace montážních desek pomocí rychloupínače
Technické údaje	Nastavitelný sklon cca 0 – 80°
Rozsah dodávky	Montážní stůl 1 upínací jednotka, dolní 1 upínací jednotka, horní Nabíječka Akumulátor
Poznámka	S rozšířením montážního stolu lze dosáhnout max. možné plochy obrobení 1900 x 1900 mm. Pro USA, Kanadu, Střední a Jižní Ameriku a Japonsko je navíc vyžadován vícenapěťový napájecí zdroj 4050.219 a připojovací adaptér 4050.222
Rozměry stroje	Šířka: 1.400 mm Hloubka: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Šířka: 1.110 mm Výška: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Šířka: 1.110 mm Výška: 1.230 mm

Features

Nosnost	300 kg
Pracovní výška	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	230 kg
Brutto hmotnost	250 kg
Číslo celní sazby	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Popis výrobku	AS Montážní rám 300 ENH

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------