


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.731

Dutinky

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.731 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4050.731
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	šedá
Dĺžka	8 mm
Prierez	18
Vnútorň priemer	2,8 mm
Pre prierez	0,75 mm ²
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.205 4051.210 4050.452
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,043 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005

Features

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 0,75 mm ² , sivé, voľné, 8 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------