



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.734

## Dutinky

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.734 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Features

|                     |  |
|---------------------|--|
| Obj. číslo          | AS 4050.734  |
| Popis výrobku       | S plastovým lemem.   |
| Technické údaje     | Teplotně odolné do 105 °C  |
| Materiál            | E-Cu, galvanicky pocínováno<br>Plastový lem: polypropylen  |
| Barva               | modrá  |
| Délka               | 8 mm   |
| Průřez              | 14   |
| Vnitřní průměr      | 4,2 mm   |
| Pro průřez          | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Barevné značení DIN | Yes  |
| Poznámka            | Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.<br>Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal. |
| Normy               | AEH DIN 46228  |
| Vhodné pro obj. č.  | 4051.205<br>4051.210<br>4050.452   |
| Způsob dodání       | volné  |
| Balení              | 500 ks   |
| Netto hmotnost      | 0,5 kg   |
| Číslo celní sazby   | 85369010   |
| ETIM 9              | EC000005   |

## Features

---

|               |  |
|---------------|--|
| ETIM 8        | EC000005   |
| ECLASS 8.0    | 36659290   |
| Popis výrobku | Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 2,5 mm <sup>2</sup> , modrá, volné, 8 mm |

## Approvals

---

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|