


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.735

Dutinky

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.735 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Features

Obj. číslo	AS 4050.735
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	šedá
Délka	10 mm
Průřez	12
Vnitřní průměr	4,8 mm
Pro průřez	4 mm ²
Barevné značení DIN	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.210
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,5 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Features

ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 4 mm ² , světle šedá, volné, 10 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------