


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.737

## Dutinky

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.737 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Features

Obj. číslo	AS 4050.737
Provedení	pro manuální lisování pro automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	bílá
Délka	12 mm
Průřez	20
Vnitřní průměr	2,6 mm
Pro průřez	0,5 mm <sup>2</sup>
Barevné značení DIN	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210
Způsob dodání	volné (10 balení à 100 kusů)
Balení	1 000 ks
Netto hmotnost	1 kg
Brutto hmotnost	0,105 kg

# Features

---

Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,5 mm <sup>2</sup> , bílá, volné, 12 mm, 10 × 100

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------