


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.737

## Dutinky

State: 9.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.737 - Dutinky voľné

With plastic collar.

## Features

Obj. č.	AS 4050.737
Prevedenie	pre manuálne lisovanie pre automat na konfekcionovanie vodičov Wire Terminal WT C
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	biela
Dĺžka	12 mm
Prierez	20
Vnútorý priemer	2,6 mm
Pre prierez	0,5 mm <sup>2</sup>
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.205 4051.210
Spôsob dodania	Loose (10 packs of 100)
Balenie	1 000 pc(s).
Netto hmotnosť	1 kg
Brutto hmotnosť	0,105 kg
Číslo colnej sadzby	85369010

## Features

---

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 0,5 mm <sup>2</sup> , biele, voľné, 12 mm, 10x100

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------