



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.741 Dutinky

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.741 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Features

Obj. číslo	AS 4050.741
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	modrá
Délka	12 mm
Průřez	14
Vnitřní průměr	4,2 mm
Pro průřez	2,5 mm <sup>2</sup>
Barevné značení DIN	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210
Způsob dodání	volné (10 balení à 100 kusů)
Balení	1 000 ks
Netto hmotnost	1 kg
Brutto hmotnost	6 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005

## Features

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 2,5 mm <sup>2</sup> , modrá, volné, 12 mm, 10 × 100

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------