

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.742

## Dutinky

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.742 - Dutinky voľné

With plastic collar.

## Features

Obj. č.	AS 4050.742
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	biela
Dĺžka	8 mm
Prierez	20
Vnútorň priemer	2,9 mm
Pre prierez	0,5 mm <sup>2</sup>
Farebné značenie DIN	Yes
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,5 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Features

---

Popis výrobku

Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, biele, voľné, 8 mm (široký driel)

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR