

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.742

## Dutinky

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.742 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Features

Obj. číslo	AS 4050.742
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	bílá
Délka	8 mm
Průřez	20
Vnitřní průměr	2,9 mm
Pro průřez	0,5 mm <sup>2</sup>
Barevné značení DIN	Yes
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,5 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Features

---

Popis výrobku

Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, bílá, volné, 8 mm (široký dřík)

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR