

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.744

## Dutinky

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.744 - Dutinky volné

S plastovým lemem.



## Features

Obj. číslo	AS 4050.744
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	červená
Délka	8 mm
Průřez	18
Vnitřní průměr	3,5 mm
Pro průřez	1 mm <sup>2</sup>
Barevné značení DIN	Yes
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg

## Features

---

Brutto hmotnost	0,5 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,0 mm <sup>2</sup> , AWG 18, červená, volné, 8 mm (široký dřík)

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------