

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.744

Dutinky

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.744 - Dutinky voľné

With plastic collar.



Features

Obj. č.	AS 4050.744
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	červená
Dĺžka	8 mm
Prierez	18
Vnútorňý priemer	3,5 mm
Pre prierez	1 mm ²
Farebné značenie DIN	Yes
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,5 kg

Features

Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 1,0 mm ² , AWG 18, červené, voľné, 8 mm (široký driek)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------