

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.757

Dutinky

State: 14.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.757 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4050.757
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	tyrkysová
Dĺžka	8 mm
Prierez	22
Vnútorý priemer	2 mm
Farebné značenie Rittal	Yes
Pre prierez	0,34 mm ²
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,026 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Features

Popis výrobku

Dutinky na ruční montáž, 0,34 mm², AWG 22, 8 mm, tyrkysové,
volné, 500 kusov

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR