

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.774

Dutinky

State: 6.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.774 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Features

Obj. číslo	AS 4050.774
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	červená
Délka	10 mm
Průřez	16
Vnitřní průměr	3,5 mm
Barevné značení Rittal	Yes
Pro průřez	1,5 mm ²
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,065 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005

Features

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,5 mm ² , AWG 16, 10 mm, červená, volné, 500 kusů

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------