

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.775

## Dutinky

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.775 - Dutinky voľné

With plastic collar.

## Features

Obj. č.	AS 4050.775
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	červená
Dĺžka	12 mm
Prierez	16
Vnútorň priemer	3,5 mm
Farebné značenie Rittal	Yes
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,5 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Features

---

Popis výrobku

Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 1,5 mm<sup>2</sup>, červené, voľné, 12 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR