



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.779

Dutinky

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.779 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4050.779
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	modrá
Dĺžka	10 mm
Prierez	14
Vnútorň priemer	4,2 mm
Farebné značenie Rittal	Yes
Pre prierez	2,5 mm ²
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.205 4051.210
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,083 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Features

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Popis výrobku	Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 2,5 mm ² , AWG 14, 10 mm, modré, voľné, 500 kusov
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------