

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.782

## Dutinky

State: 17.7.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.782 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Features

Obj. č.	AS 4050.782
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	šedá
Délka	8 mm
Průřez	12
Vnitřní průměr	4,8 mm
Barevné značení Rittal	Yes
Pro průřez	4 mm <sup>2</sup>
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0.5
Brutto hmotnost	0.114
Číslo celní sazby	85369010
EAN	4028177815698
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR