


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.783

Dutinky

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.783 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4050.783
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	šedá
Dĺžka	12 mm
Prierez	12
Vnútorň priemer	4,8 mm
Pre prierez	4 mm ²
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.210
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,5 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Features

Popis výrobku

Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 4 mm², AWG 12, sivá, 12 mm, voľné, 500 kusov

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR