

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.785

Dutinky

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.785 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4050.785
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	čierna
Dĺžka	12 mm
Prierez	10
Vnútorň priemer	6,3 mm
Farebné značenie Rittal	Yes
Pre prierez	6 mm ²
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.210
Spôsob dodania	Loose
Balenie	100 pc(s).
Netto hmotnosť	0,1 kg
Brutto hmotnosť	0,04 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Features

Popis výrobku

Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 6 mm², AWG 10, 12 mm, čierne, voľné, 100 kusov

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR