

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.786

## Dutinky

State: 21.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.786 - Dutinky voľné

With plastic collar.

## Features

Obj. č.	AS 4050.786
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	čierna
Dĺžka	18 mm
Prierez	10
Vnútorňý priemer	6,3 mm
Farebné značenie Rittal	Yes
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Spôsob dodania	Loose
Balenie	100 pc(s).
Netto hmotnosť	0,1
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 6,0 mm <sup>2</sup> , čierne, voľné, 18 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR