

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.539

Dutinky

State: 4.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.539 - Dutinky na pásce

S plastovým lemem.

Features

Obj. číslo	AS 4051.539
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	červená
Vhodné pro	Typ skříně: Krimpovací automat RC
Délka	10 mm
Průřez	16
Vnitřní průměr	4 mm
Barevné značení Rittal	Yes
Pro průřez	1,5 mm ²
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Způsob dodání	na pásce
Balení	4 000 ks
Netto hmotnost	4 kg
Brutto hmotnost	0,704 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Features

Popis výrobku

Dutinky na pásce v kotouči, Multinorm, 4.000ks, Barva: červená,
1,5mm², délka 10mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)