

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.540

## Dutinky

State: 30.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.540 - Dutinky na páske

With plastic collar.

## Features

Obj. č.	AS 4051.540
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	oranžová
Dĺžka	8 mm
Prierez	20
Vnútorňý priemer	2,9 mm
Farebné značenie Rittal	Yes
Pre prierez	0,5 mm <sup>2</sup>
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Spôsob dodania	Taped
Balenie	4 000 pc(s).
Netto hmotnosť	4 kg
Brutto hmotnosť	0,465 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Dutinky 0,5 mm <sup>2</sup> x 8 mm AWG 20 Multinorm, V=4 000 kusov Farba: oranžová, forma dodávky: na páske (podľa farebného kódu Rittal), 0,5 mm <sup>2</sup>

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)