

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.540

## Dutinky

State: 30.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.540 - Dutinky na páske

With plastic collar.

## Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Obj. č.                 | AS 4051.540  |
| Technické údaje         | Teplotne odolné do 105 °C  |
| Materiál                | E-Cu, galvanicky pocínované<br>Plastový lem: polypropylén  |
| Farba                   | oranžová   |
| Dĺžka                   | 8 mm   |
| Prierez                 | 20   |
| Vnútorň priemer         | 2,9 mm   |
| Farebné značenie Rittal | Yes  |
| Pre prierez             | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Multinorm               | Yes  |
| Poznámka                | Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.  |
| Spôsob dodania          | Taped  |
| Balenie                 | 4 000 pc(s).   |
| Netto hmotnosť          | 4 kg   |
| Brutto hmotnosť         | 0,465 kg   |
| Číslo colnej sadzby     | 85369010   |
| ETIM 9                  | EC000005   |
| ETIM 8                  | EC000005   |
| ECLASS 8.0              | 36659290   |
| Popis výrobku           | Dutinky 0,5 mm <sup>2</sup> x 8 mm AWG 20 Multinorm, V=4 000 kusov Farba: oranžová, forma dodávky: na páske (podľa farebného kódu Rittal), 0,5 mm <sup>2</sup> |

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)