

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.574

Dutinky

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.574 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Features

Obj. číslo	AS 4051.574
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	oranžová
Délka	8 mm
Průřez	20
Vnitřní průměr	2,9 mm
Barevné značení Rittal	Yes
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,5 mm ² , oranžová, volné, 8 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR