Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.578

Dutinky

State: 22.11.2026 (Source: www.rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.578 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4051.578
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	biela
Dĺžka	10 mm
Prierez	18
Vnútorný priemer	3,4 mm
Farebné značenie Rittal	Yes
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Dutinky pre spracovanie vodiča 0,75 mm², biele, voľné, 10 mm

© Rittal 2026

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR