


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.605

Dutinky

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.605 - Dutinky na pásce

S plastovým lemem.

Features

| | |
|---------------------|---|
| Obj. číslo | AS 4051.605 |
| Popis výrobku | S plastovým lemem. |
| Technické údaje | Teplotně odolné do 105 °C |
| Materiál | E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen |
| Barva | modrá |
| Délka | 10 mm |
| Průřez | 14 |
| Vnitřní průměr | 4,2 mm |
| Pro průřez | 2,5 mm ² |
| Barevné značení DIN | Yes |
| Poznámka | Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. |
| Normy | AEH DIN 46228 |
| Způsob dodání | na pásce |
| Balení | 3 000 ks |
| Netto hmotnost | 3 kg |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Popis výrobku | Dutinky na pásce v kotouči, 2,5 mm ² x 10 mm AWG 14 |

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)