


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.624

Dutinky

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.624 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Features

| | |
|---------------------|--|
| Obj. číslo | AS 4051.624 |
| Popis výrobku | S plastovým lemem. |
| Technické údaje | Teplotně odolné do 105 °C |
| Materiál | E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen |
| Barva | černá |
| Délka | 18 mm |
| Průřez | 16 |
| Vnitřní průměr | 3,5 mm |
| Barevné značení DIN | Yes |
| Poznámka | Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal. |
| Normy | AEH DIN 46228 |
| Způsob dodání | volné |
| Balení | 500 ks |
| Netto hmotnost | 0,5 |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Popis výrobku | Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,5 mm ² , černá, volné, 18 mm |

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR