



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.638 Dutinky

State: 28.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.638 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4051.638
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	biela
Dĺžka	10 mm
Prierez	20
Vnútorň priemer	2,6 mm
Pre prierez	0,5 mm ²
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.205 4051.210
Spôsob dodania	Loose (10 packs of 100)
Balenie	1 000 pc(s).
Netto hmotnosť	1 kg
Brutto hmotnosť	0,094 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Features

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Popis výrobku	Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 0,5 mm ² , AWG 20, biele, 10 mm, voľné (10 balení po 100 kusov), 1000 kusov
---------------	--

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------