



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.641 Dutinky

State: 13.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.641 - Dutinky voľné

With plastic collar.

## Features

Obj. č.	AS 4051.641
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	šedá
Dĺžka	10 mm
Prierez	18
Vnútorň priemer	2,8 mm
Pre prierez	0,75 mm <sup>2</sup>
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.205 4051.210
Spôsob dodania	Loose (10 packs of 100)
Balenie	1 000 pc(s).
Netto hmotnosť	1 kg
Brutto hmotnosť	0,11 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Features

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Popis výrobku

Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18, sivá, 10 mm, voľné (10 balení po 100 kusov), 1000 kusov

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR