


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.647

Dutinky

State: 17.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.647 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4051.647
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	čierna
Dĺžka	10 mm
Prierez	16
Vnútorň priemer	3,5 mm
Pre prierez	1,5 mm ²
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.205 4051.210
Spôsob dodania	Loose (10 packs of 100)
Balenie	1 000 pc(s).
Netto hmotnosť	1 kg
Brutto hmotnosť	0,14 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Features

ECLASS 8.0

36659290

Popis výrobku

Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 1,5 mm², AWG 16, čierne, 10 mm, voľné (10 balení po 100 kusov), 1000 kusov

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR