


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.683

Dutinky

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.683 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

| | |
|----------------------|--|
| Obj. č. | AS 4051.683 |
| Technické údaje | Teplotne odolné do 105 °C |
| Materiál | E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén |
| Farba | biela |
| Dĺžka | 12 mm |
| Prierez | 20 |
| Vnútorňý priemer | 2,9 mm |
| Farebné značenie DIN | Yes |
| Multinorm | Yes |
| Poznámka | Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal. |
| Spôsob dodania | Loose |
| Balenie | 500 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,5 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,047 kg |
| Číslo colnej sadzby | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Popis výrobku | Dutinky pre spracovanie vodiča 0,5 mm ² , biele, voľné, 12 mm |

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR