


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.032 Šroubováky

State: 9.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.032 - Šroubováky – neizolované

Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.



Features

Obj. číslo	AS 4052.032
Provedení	pro šrouby s křížovou drážkou Phillips
Popis výrobku	Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
Výhody	Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu	6 mm
Délka hrotu	100 mm
Typ hrotu	PH 2
Průměr rukojeti	36 mm
Délka rukojeti	106 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,09 kg

Features

Brutto hmotnost	0,097 kg
Číslo celní sazby	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406
Popis výrobku	AS Šroubovák neizolovaný PH (pro šrouby s křížovou drážkou)