


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.055 Šroubováky

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.055 - Šroubováky – neizolované

Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.



Features

Obj. číslo	AS 4052.055
Provedení	pro TX
Popis výrobku	Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
Výhody	Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu	5 mm
Délka hrotu	100 mm
Typ hrotu	TX 20
Průměr rukojeti	33 mm
Délka rukojeti	101 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,07 kg

Features

Brutto hmotnost	0,072 kg
Číslo celní sazby	82054000
ETIM 9	EC000801
ETIM 8	EC000801
ECLASS 8.0	21040406
Popis výrobku	AS Šroubovák neizolovaný Tx