



AS 4052.106 - Šroubováky – izolované

Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.

Features

Obj. číslo	AS 4052.106
Provedení	S ochrannou izolací 1000 V pro šrouby s jednou drážkou
Popis výrobku	Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.
Výhody	Malá vynakládaná síla díky ergonomicky tvarované rukojeti Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Rukojeť o 30 % a izolace až o 50 % štíhlejší než u srovnatelného nářadí Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu	5,5 mm
Délka hrotu	125 mm
Hrot (šířka x tloušťka)	5,5 x 1 mm
Typ hrotu	SL
Průměr rukojeti	27 mm
Délka rukojeti	115 mm
Normy	IEC 60 900
Balení	3 ks
Číslo celní sazby	82054000

Features

ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Popis výrobku	AS Šroubovák izolovaný SL (pro šrouby s drážkou)
