


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4053.450

Súprava zameniteľných skrutkovačov

State: 2.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4053.450 - Súprava zameniteľných skrutkovačov neizolovaný

13-piece tool set with comfortable, foldable, lockable handle.



Features

Obj. č.	AS 4053.450
Technické údaje	PH 1 – SL 4 x 0,8 mm PH 2 - PH 3 PZ 1 – SL 5 x 0,8 mm PZ 2 - SL 6 x 1 mm PZ 3 – SL 7 x 1,2 mm TX 6 - TX 7 TX 8 - TX 9 TX 10 - TX 15 TX 20 - TX 25 TX 30 - TX 40 Vnútorý šesťhran 3 mm - vnútorý šesťhran 4 mm Vnútorý šesťhran 5 mm - vnútorý šesťhran 6 mm
Materiál	Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu Jadro rukoväte: tvrdý plast Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba	Rukoväť: RAL 7016 a RAL 35745
Rozsah dodávky	Kombinovaná úpinka hrotu: skrutkovač a rukoväť tvaru T 12 násad, každá s 2 hrotmi Box na uloženie
Dĺžka hrotu	160 mm
Priemer rukoväte	39 mm

Features

Dĺžka rukoväte	105 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,03 kg
Brutto hmotnosť	1,069 kg
Číslo colnej sadzby	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406
Popis výrobku	Sada zameniteľných skrutkovačov, 13 kusov, neizolované, 12 nožov s 2 hrotmi