

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.002 Krimpovací kleště

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.002 - Krimpovací kleště pro dutinky

Krimpovací kleště pro čtvercové nebo šestihranné lisování ke zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.

## Features

Obj. číslo	AS 4054.002
Provedení	přímé
Popis výrobku	Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
Výhody	Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů Stabilně vysoce kvalitní lisování Uvolnitelná západka Samoregulační
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Matný, chromovaný
Barva	Rukojeť: RAL 7016 a RAL 35745
Lisování	čtvercové
Směr zavedení kabelu	boční
Rozměry	Délka: 176 mm
Průřez	26 - 8
Pro průřez	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,4 kg
Brutto hmotnost	0,449 kg
Číslo celní sazby	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

# Features

---

Popis výrobku

Krimpovací kleště pro neizolované a izolované dutinky 0,14 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>