

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.008 Krimpovací kleště

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.008 - Krimpovací kleště pro dutinky

Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.



Features

Obj. číslo	AS 4054.008
Provedení	přímé
Popis výrobku	Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
Výhody	Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů Stabilně vysoce kvalitní lisování Značené pozice pro přesné zpracování příslušného průřezu Uvolnitelná západka
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Matný, chromovaný
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisování	WM
Směr zavedení kabelu	boční
Rozměry	Výška: 68 mm Délka: 256 mm
Průřez	2 - 1
Pro průřez	35 - 50 mm ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,64 kg

Features

Brutto hmotnost	0,69 kg
Číslo celní sazby	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Popis výrobku	AS Lisovací kleště 35 - 50 mm ² , WM lisování