

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.024 Krimповacie kliešte

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.024 - Krimpovacie kliešte pre káblové oká

For use with non-insulated ring terminals



Features

Obj. č.	AS 4054.024
Prevedenie	priame
Výhody	Uvoľniteľná západka Vďaka optimalizovanému prevodu páky je aj pri väčších prierezoch nevyhnutná len minimálna sila.
Materiál	Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	Matný, chrómovaný
Farba	Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisovanie	Indent crimp
Rozmery	Výška: 68 mm Dĺžka: 256 mm
Prierez	8 - 4
Pre prierez	10 - 25 mm ²
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,52 kg
Brutto hmotnosť	0,67 kg
Číslo colnej sadzby	82032000
ETIM 9	EC000168

Features

ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Popis výrobku	Lisovacie kliešte 10 - 25 mm ² , vtlačaná krimpovacia vložka, pre neizolované káblové oká
