


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4054.140

## Krimповacie kliešte

State: 28.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.140 - Krimpovacie kliešte pre káblové oká

For use with insulated ring terminals and connectors



## Features

Obj. č.	AS 4054.140
Prevedenie	zahnuté
Výhody	Jednoznačné priradenie prierezu vďaka farebnému kódovaniu priehlbiny Uvoľniteľná západka Uvoľní sa, akonáhle je dosiahnutý potrebný lisovací tlak, čím je vylúčené nedostatočné lisovanie.
Materiál	Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	Matný, chrómovaný
Farba	Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisovanie	Oval crimp
Rozmery	Výška: 59 mm Dĺžka: 198 mm
Prierez	22 - 14
Pre prierez	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,42 kg
Brutto hmotnosť	0,44 kg
Číslo colnej sadzby	82032000

# Features

---

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Popis výrobku	Lisovacie kliešte 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> , oválne lisovanie pre izolované káblové oká