

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.141 Krimpovací kleště

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.141 - Krimpovací kleště pro kabelová oka

Ke zpracování izolovaných kabelových ok a spojek

Features

| | |
|-------------------|--|
| Obj. číslo | AS 4054.141 |
| Provedení | přímé |
| Popis výrobku | Ke zpracování izolovaných kabelových ok a spojek. |
| Výhody | Jednoznačné přiřazení průřezu díky barevnému kódování prohlubní Uvolnitelná západka Uvolní se, jakmile je dosaženo potřebného lisovacího tlaku, tak je vyloučeno nedostatečné lisování |
| Materiál | Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel |
| Povrch | Matný, chromovaný |
| Barva | Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink |
| Lisování | oválné |
| Rozměry | Výška: 68 mm Délka: 256 mm |
| Průřez | 22 - 10 |
| Pro průřez | 0,75 - 6 mm ² |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,64 kg |
| Brutto hmotnost | 0,68 kg |
| Číslo celní sazby | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Popis výrobku | AS Lisovací kleště 0.5 - 6 mm ² , Oválné lisování |