


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.600 Štiepacie kliešte

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.600 - Štiepacie kliešte

For copper and aluminium conductors.

Features

Obj. č.	AS 4054.600
Prevedenie	priame
Výhody	Zaručuje dlhodobu stabilný rezný výkon a tým čistý rez Ergonomicky tvarované rukoväte proti vyklíznutiu a pre prácu nepôsobiacu únavu
Materiál	Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	Matný, chrómovaný
Farba	Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Normy	S ochrannou izoláciou 1000 V VDE
Rozmery	Dĺžka: 160 mm
Pre Ø kábla	0,2 - 11 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,243 kg
Brutto hmotnosť	0,253 kg
Číslo colnej sadzby	82032000
ETIM 9	EC000165
ETIM 8	EC000165
ECLASS 8.0	21043711
Popis výrobku	Bočné štiepacie kliešte 0,2-11mm, na medené a hliníkové vodiče

Approvals

Approvals

Approvals

VDE