


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.600 Štípací kleště

State: 9.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.600 - Štípací kleště

Pro měděné a hliníkové vodiče.

Features

Obj. číslo	AS 4054.600
Provedení	přímé
Popis výrobku	Pro měděné a hliníkové vodiče.
Výhody	Zaručuje dlouhodobě stabilní střížný výkon a tím čistý stříh Ergonomicky tvarované rukojeti pro práci nepůsobící únavu a vyklouznutí
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Matný, chromovaný
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Normy	S ochrannou izolací 1000 V VDE
Rozměry	Délka: 160 mm
Pro Ø kabelu	0,2 - 11 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,243 kg
Brutto hmotnost	0,253 kg
Číslo celní sazby	82032000
ETIM 9	EC000165
ETIM 8	EC000165
ECLASS 8.0	21043711
Popis výrobku	AS Boční štípací kleště 0.2-11 mm

Approvals

Approvals

VDE