

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Ruční hydraulický prostřihovací nástroj

State: 10.2.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Ruční hydraulický prostřihovací nástroj

Pro děrování kulatých, čtvercových a obdélníkových otvorů.



Features

Obj. č.	AS 4055.010
Provedení	úhlové 90°, s otočnou válcovou hlavou 360°
Výhody	Prodloužení životnosti nástrojů díky integrovanému pojistnému ventilu
Materiál	Hliník
Rozsah dodávky	Ruční hydraulický prostřihovací nástroj Hydraulický šroub Ø 19 mm Hydraulický šroub Ø 9,5/19 mm HSS vrták Ø 11 mm Sada distančních podložek (3dílná) Plastový kufřík
Hydraulické ovládání	Kruhová prostřihovací čelist do Ø 82 mm Obdélníková prostřihovací čelist do 46 x 86 mm Střížná síla 75 kN Max. pracovní tlak 680 bar/9850 psi Prostřihovací čelisti do plechu, čtvercové, do 92 x 92 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3.3
Brutto hmotnost	3.36
Číslo celní sazby	84678900
EAN	4028177807914
ETIM 9	EC001085

Features

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046