


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.260

Prostřihovací čelisti, kruhové

State: 15.11.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.260 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

K prostřihování kruhových otvorů

Features

Obj. č.	AS 4055.260
Provedení	S trojitým dělením
Rozsah dodávky	Matrice Razník Tažný šroub bez kuličkového ložiska
Obrobitelný materiál	Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	3 mm
Ø razníku	60 mm
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tažný šroub (Ø x D)	19 x 75 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	19 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.097
Brutto hmotnost	1.17
Číslo celní sazby	82073010
EAN	4028177808362
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Features

ECLASS 8.0

21049047