


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.150 Standardní svítidlo

State: 18.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.150 - Standardní svítidlo

Napájecí napětí: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Features

Obj. č.	SZ 4138.150
Provedení	s dveřním polohovým spínačem
Rozsah dodávky	Standardní svítidlo Světelný zdroj Včetně upevňovacího materiálu Integrovaný dveřní polohový spínač
Jmenovitý příkon	14 W
Ballast	Magnetický předřadník
Možnosti připojení	Napájení pomocí konektoru Průchozí propojení (vytvoření řady světél)
Integrovaný dveřní polohový spínač	Yes
Světelný zdroj	Zářivka, patice G13
Třída ochrany	I (ochranný vodič)
Spínač (typ)	Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	500 V DC/1s
Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily bočně od stropního rámu: přímé

Features

Rozměry	Šířka: 452 mm Výška: 117 mm Hloubka: 50 mm
Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C
Zásuvky	D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz
Provedení zásuvky	D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.5
Brutto hmotnost	1.619
Číslo celní sazby	94054990
EAN	4028177320710
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---