

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.180 Štandardné svietidlo

State: 27.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.180 - Štandardné svietidlo

Supply voltage: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Features

|   |   |
|---|---|
| Obj. č.   | SZ 4138.180   |
| Prevedenie  | bez dverného polohového spínača   |
| Rozsah dodávky  | Štandardné svietidlo<br>Svetelný zdroj<br>Vrátane upevňovacieho materiálu   |
| Menovitý príkon   | 18 W  |
| Ballast   | Magnetic ballast  |
| Možnosti pripojenia   | Door-operated switch<br>Power supply via connectors<br>Through-wiring (creating rows of lights)   |
| Svetelný zdroj  | Fluorescent lamp, base G13  |
| Trieda ochrany  | I (PE conductor)  |
| Spínač (typ)  | Integral on/off/door-operated switch  |
| Druh montáže svietidla                                      | Screw-fastening   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth             | 1500 V AC   |
| Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze | 500 V AC  |
| Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie      | 500 V DC/1s   |
| Možnosti montáže  | TS horizontálny profil zo stropného rámu: priamy<br>TS, SE vertikálny profil: s adaptérovým uholníkom TS<br>SE profily vpredu a vzadu od stropného rámu: s adaptérovým uholníkom TS<br>SE profily bočne od stropného rámu: priame<br>AE, CM, TP: s univerzálnym uholníkom<br>AE: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia |

# Features

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Rozmery                      | Šírka: 682 mm<br>Výška: 117 mm<br>Hĺbka: 50 mm  |
| Rozsah prevádzkových teplôt  | -15 °C...45 °C  |
| Zásuvky                      | D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)   |
| Rozsah skladovacích teplôt   | -20 °C...70 °C  |
| Menovité prevádzkové napätie | 230 V, 1~, 50 Hz  |
| Prevedenie zásuvky           | D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)   |
| Balenie                      | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť               | 1,74 kg   |
| Brutto hmotnosť              | 1,94 kg   |
| Číslo colnej sadzby          | 94054990  |
| ECLASS 8.0                   | 27189241  |
| Popis výrobku                | SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 230 V, 50 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |
|--------------|---|